

# Ventouse ESS-15-SS

Code article: 189291

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                   | Valeur  |
|--|---|
| Rayon min. de pièce                                | 35 mm   |
| Diamètre nominal                                   | 2 mm  |
| Diamètre de ventouse                               | 15 mm   |
| Volumes d'aspiration par ventouse                  | 0.208 cm <sup>3</sup>                                       |
| Position des raccords                              | En haut   |
| Position de montage                                | Indifférente  |
| Affectation des porte-ventouses                    | Taille 3  |
| Forme de ventouse                                  | Ronde, plate  |
| Pression de service                                | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Pression de service nominale                       | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Fluide de service                                  | Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]             |
| Classe de protection anticorrosion CRC             | 1 - faibles effets de corrosion                             |
| Conformité PWIS                                    | VDMA24364-Zone III  |
| Aptitude alimentaire                               | voir Informations complémentaires sur les matériaux         |
| Température ambiante                               | -30 °C...180 °C   |
| Force de maintien à pression de service nominale   | 8,5 N   |
| Force transversale en pression de service nominale | 6,5 N   |
| Poids du produit                                   | 1,9 g   |
| Mode de fixation                                   | via raccord de vide   |
| Raccord de vide                                    | M4  |
| Couleur  | transparent   |
| Dureté Shore                                       | 50 +/- 5  |
| Matériau du tourillon vissé                        | Laiton nickelé  |
| Note sur le matériau                               | Conforme à RoHS   |
| Matériau ventouse avec raccord                     | VMQ (silicone)  |