

Ventouse
ESS-20-SF
Code article: 189297

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Rayon min. de pièce	60 mm
Diamètre nominal	3 mm
Diamètre de ventouse	20 mm
Volumes d'aspiration par ventouse	0.318 cm ³
Position des raccords	En haut
Position de montage	Indifférente
Affectation des porte-ventouses	Taille 4
Forme de ventouse	Ronde, plate
Pression de service	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pression de service nominale	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-10 °C...200 °C
Force de maintien à pression de service nominale	16.3 N
Force transversale en pression de service nominale	15.5 N
Poids du produit	6.4 g
Mode de fixation	via raccord de vide
Raccord de vide	M6
Couleur	gris
Dureté Shore	60 +/- 5
Matériau du tourillon vissé	Laiton nickelé Acier, galvanisé et chromé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	FPM