


Ventouse ESS-50-EF

Code article: 189353

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|--|
| Rayon min. de pièce | 100 mm |
| Diamètre nominal | 3 mm |
| Diamètre de ventouse | 50 mm |
| Volumes d'aspiration par ventouse | 7.9 cm ³ |
| Position des raccords | En haut |
| Position de montage | Indifférente |
| Affectation des porte-ventouses | Taille 4 |
| Forme de ventouse | ronde, extra-creuse |
| Pression de service | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Pression de service nominale | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Fluide de service | Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Aptitude alimentaire | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température ambiante | -10 °C...200 °C |
| Force de maintien à pression de service nominale | 103.6 N |
| Force transversale en pression de service nominale | 60 N |
| Poids du produit | 23.4 g |
| Mode de fixation | via raccord de vide |
| Raccord de vide | M6 |
| Couleur | gris |
| Dureté Shore | 60 +/- 5 |
| Matériau du tourillon vissé | Alliage d'aluminium corroyé, nickelé Laiton nickelé Acier, galvanisé et chromé |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau ventouse avec raccord | FPM |