

Câble plat KASI-1,5-Y-100

Code article: 18940

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Poids du produit	71 g
Plage de tension de service CC	75 V
Plage de tension de service CA	60 V
Intensité maximale admissible	3 A
Longueur de câble	100 m
Degré de protection	IP65 pour des extrémités de fils fermées
Température ambiante	-40 °C...85 °C
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-25 °C...85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau de gaine du câble	Mélange de caoutchouc
Couleur de gaine de câble	Jaune