

# Ventouse ESS-4X20-ON

Code article: 189409

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	2.5 mm
Taille de la ventouse	4 x 20 mm
Volumes d'aspiration par ventouse	0.112 cm <sup>3</sup>
Position des raccords	En haut
Position de montage	Indifférente
Affectation des porte-ventouses	Taille 4
Forme de ventouse	Ovale, plate
Pression de service	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pression de service nominale	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-10 °C...70 °C
Force de maintien à pression de service nominale	3.4 N
Force transversale horizontale en pression de service nominale	4.5 N
Force transversale verticale sous pression de service nominale	11 N
Poids du produit	2.5 g
Mode de fixation	via raccord de vide
Raccord de vide	M6
Couleur	Noir
Dureté Shore	50 +/- 5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	NBR