


# Module d'alimentation VABF-C8-12-P3A5-QX

Code article: 1894888

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Pression de service	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-5 °C...60 °C
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Poids du produit	13.8 g
Raccord pneumatique 1	Préparé pour cartridge
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide