


# Silencieux UOS-1-LF

Code article: 1901207

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Type d'étanchéité sur le tourillon vissé	sans joint d'étanchéité
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Silencieux ouvert
Pression de service	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Niveau de pression sonore	75 dB(A)
Température ambiante	-10 °C...50 °C
Mode de fixation	avec filetage
Poids du produit	157.9 g
Raccord pneumatique	G1
Matériau d'insert d'amortisseur	PE
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé