

# Raccord banjo multiple QSLV6-1/8-5/32-U

Code article: 190801

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Taille                                                 | Standard                                                          |
| Diamètre nominal                                       | 2.3 mm                                                            |
| Type d'étanchéité sur le tourillon vissé               | Revêtement                                                        |
| Position de montage                                    | Indifférente                                                      |
| Structure de construction                              | Principe Push-pull                                                |
| Taille de fût                                          | 1                                                                 |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Classification maritime                                | Voir certificat                                                   |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]                        |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande         | Fonctionnement lubrifié possible                                  |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 1 - faibles effets de corrosion                                   |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Température ambiante                                   | -10 °C...60 °C                                                    |
| Couple de serrage max.                                 | 8 Nm                                                              |
| Poids du produit                                       | 40 g                                                              |
| Nombre de sorties                                      | 6                                                                 |
| Nombre d'alimentations                                 | 1                                                                 |
| Raccord pneumatique 1                                  | Filetage NPT 1/8                                                  |
| Raccord pneumatique 2                                  | pour tuyau de Ø extérieur 5/32"                                   |
| Température ambiante (Fahrenheit)                      | 14 °F...140 °F                                                    |
| Couleur de la bague de démontage                       | gris                                                              |
| Matériau du tourillon vissé                            | Laiton nickelé                                                    |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                   |
| Matériau du boîtier                                    | PBT                                                               |
| Matériau de la bague de démontage                      | POM                                                               |
| Matériau du joint de tuyau                             | NBR                                                               |
| Matériau collier de serrage                            | Acier inoxydable fortement allié                                  |