

Clapet anti-retour HB-1/2-QS-3/8-U

Code article: 190866

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction anti-retour
Raccord pneumatique 1	QS-3/8
Raccord pneumatique 2	NPT 1/2
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	1650 l/min
Pression de service	-1 bar...10 bar
Température ambiante	0 °C...60 °C
Matériau du boîtier	Laiton
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]
Pression différentielle minimale d'ouverture	0.1 bar
Pression différentielle min. de fermeture	0.2 bar
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Poids du produit	67 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS