


Ventouse
ESV-30-SS
Code article: 190986

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Rayon min. de pièce	110 mm
Diamètre de ventouse	30 mm
Volumes d'aspiration par ventouse	0.867 cm³
Position des raccords	En haut
Position de montage	Indifférente
Forme de ventouse	Ronde, plate
Pression de service	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pression de service nominale	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:...]
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-30 °C...180 °C
Force de maintien à pression de service nominale	40.8 N
Poids du produit	2.7 g
Couleur	transparent
Dureté Shore	50 +/- 5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	VMQ (silicone)