


**Ventouse**  
**ESV-40-EU**  
Code article: 191032

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                 | Valeur                                                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rayon min. de pièce                              | 80 mm                                                       |
| Diamètre de ventouse                             | 40 mm                                                       |
| Volumes d'aspiration par ventouse                | 3.733 cm³                                                   |
| Position des raccords                            | En haut                                                     |
| Position de montage                              | Indifférente                                                |
| Forme de ventouse                                | ronde, extra-creuse                                         |
| Pression de service                              | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Pression de service nominale                     | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Fluide de service                                | Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:...]             |
| Conformité PWIS                                  | VDMA24364-Zone III                                          |
| Aptitude alimentaire                             | voir Informations complémentaires sur les matériaux         |
| Température ambiante                             | -20 °C...60 °C                                              |
| Force de maintien à pression de service nominale | 67.6 N                                                      |
| Poids du produit                                 | 8 g                                                         |
| Couleur                                          | bleu                                                        |
| Dureté Shore                                     | 60 +/- 5                                                    |
| Note sur le matériau                             | Conforme à RoHS                                             |
| Matériau ventouse avec raccord                   | PUR                                                         |