

# Ventouse ESV-50-BS

Code article: 191065

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Compensateur de hauteur de ventouse avec raccord	11 mm
Rayon min. de pièce	150 mm
Diamètre de ventouse	50 mm
Volumes d'aspiration par ventouse	14.23 cm <sup>3</sup>
Position des raccords	En haut
Position de montage	Indifférente
Forme de ventouse	Ronde, à soufflet, 1,5x
Pression de service	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pression de service nominale	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-30 °C...180 °C
Force de maintien à pression de service nominale	72.6 N
Poids du produit	13.9 g
Couleur	transparent
Dureté Shore	50 +/- 5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	VMQ (silicone)