


Ventouse ESV-80-BU

Code article: 191067

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Compensateur de hauteur de ventouse avec raccord | 10 mm |
| Rayon min. de pièce | 430 mm |
| Diamètre de ventouse | 80 mm |
| Volumes d'aspiration par ventouse | 63.9 cm ³ |
| Position des raccords | En haut |
| Position de montage | Indifférente |
| Forme de ventouse | Ronde, à soufflet, 1,5x |
| Pression de service | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Pression de service nominale | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Fluide de service | Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Aptitude alimentaire | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température ambiante | -20 °C...60 °C |
| Force de maintien à pression de service nominale | 213.6 N |
| Poids du produit | 39 g |
| Couleur | bleu |
| Dureté Shore | 60 +/- 5 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau ventouse avec raccord | PUR |