Ventouse
ESV-30-CN
Code article: 191073



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Compensateur de hauteur de ventouse avec raccord	10.5 mm
Rayon min. de pièce	80 mm
Diamètre de ventouse	30 mm
Volumes d'aspiration par ventouse	9.47 cm³
Position des raccords	En haut
Position de montage	Indifférente
Forme de ventouse	Ronde, à soufflet, 3,5x
Pression de service	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pression de service nominale	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-10 °C...70 °C
Force de maintien à pression de service nominale	20.8 N
Poids du produit	5.8 g
Couleur	Noir
Dureté Shore	50 +/- 5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	NBR