Interface
CAMC-F-PN

Code article: 1911916



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimensions l x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 °C...70 °C
Humidité relative de l'air	5 - 95 % sans condensation
Degré de protection	IP20 À l'état monté
Température ambiante	0 °C...50 °C
Poids du produit	75 g
Mode de fixation	Module embrochable pour CMMP-AS...-M3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Position de montage	Indifférente
Protocole	PROFINET
Profil de communication	FHPP
Vitesse de transmission	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topologies	Etoile Bague Ligne
Redondance moyenne	MRP
Affectation des adresses IP	FCT DCP
Interface du bus de terrain	2x connecteur femelle RJ45
Temps de cycle minimal	1 ms
Affichages LED	Erreur de bus Activité de communication Ethernet Surveillance de ligne Ethernet Erreur système
Aide à la configuration	GSDML
Paramétrage	FCT

Caractéristiques	Valeur
Fonctions supplémentaires	Conformance Class B DCP compatible IRT LLDP MRP PROFIenergy Realtime Class 1 SNMP