

Amortisseur YSR-10-10-C

Code article: 191199

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	10
Course	10 mm
Amortissement	Auto-ajusté
Position de montage	Indifférente
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	3 m/s
Temps de rappel pour température ambiante	0.2 s
Temps de rappel à la température ambiante min.	1 s
Mode de fonctionnement	en poussée à simple effet
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Longueur d'amortissement	10 mm
Force d'impact max.	700 N
Energie max. absorbée par course	6 J
Energie max. absorbée par heure	26000 J
Energie résiduelle max.	0.03 J
Force de rappel	3.5 N
Force d'insertion min.	25 N
Poids du produit	51 g
Plage de masse	25 kg
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Acier galvanisé
Matériau tige de piston	acier fortement allié