


Filtre pour vide ESF-4B

Code article: 191204

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Finesse de filtration	10 µm
Pression de service	-0.95 bar...4 bar
Débit pour une dépression = -0,75 bar	270 l/min
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:--]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	19 g
Mode de fixation	avec filetage via raccord de vide
Raccord pneumatique	M6
Raccord de vide	M6
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du filtre	PVF
Matériau du boîtier	Aluminium Laiton nickelé