

Compensateur angulaire ESWA-4

Code article: 191206

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Compensateur angulaire +/-	15 deg
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Articulation à rotule
Affectation des porte-ventouses	Taille 4
Pression de service	-0.95 bar...4 bar
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	19 g
Mode de fixation	avec filetage
Fixation pour ventouse	M6
Raccord pneumatique	M6
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Aluminium Laiton nickelé