

# Joint lumineux ME-LD-12-24DC

Code article: 19141

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                                       |
|--|--|
| Indication de la position de commutation       | LED  |
| Mode de fixation                               | Sur électrodistributeur avec vis centrale M3 |
| Poids du produit                               | 0.6 g  |
| Raccord électrique                             | Forme C<br>Forme carrée MSE                  |
| Plage de tension de service CC                 | 12 V...24 V                                  |
| Raccordement du câble de protection            | Disponible                                   |
| Puissance nominale joint d'étanchéité lumineux | 0.05 W                                       |
| Degré de protection                            | IP65   |
| Température ambiante                           | -25 °C...85 °C                               |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B2-L                               |
| Matériau du boîtier                            | TPE-U (PU)                                   |
| Couleur  | transparent                                  |