

Joint lumineux
MC-LD-12-24DC
Code article: 19145

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Indication de la position de commutation	LED
Mode de fixation	Sur électrodistributeur avec vis centrale M3
Poids du produit	1.6 g
Raccord électrique	Forme A selon DIN EN 175301-803 Forme carrée MSC
Plage de tension de service CC	12 V...24 V
Raccordement du câble de protection	Disponible
Puissance nominale joint d'étanchéité lumineux	0.05 W
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-25 °C...85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau du boîtier	TPE-U (PU)
Couleur	transparent