

Joint lumineux MC-LD-230AC

Code article: 19146

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Indication de la position de commutation	LED
Mode de fixation	Sur électrodistributeur avec vis centrale M3
Poids du produit	1.6 g
Raccord électrique	Forme A selon DIN EN 175301-803 Forme carrée MSC
Tension de service nominale CA	230 V
Résistance à la tension de choc	4 kV
Raccordement du câble de protection	Disponible
Puissance nominale joint d'étanchéité lumineux	0.33 W
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-25 °C...85 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré d'encrassement	3
Matériau du boîtier	TPE-U (PU)
Couleur	transparent