Accumulateur
CRVZS-5

Code article: 192159



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Volume	5 l
Position de montage	Purgeur de condensats vers le bas
Conforme à la norme	AD 2000
Pression de service	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Certification	TÜV
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les dispositifs sous pression
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon la réglementation britannique pour les appareils sous pression
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Azote
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température du fluide	-10 °C...100 °C
Température ambiante	-10 °C...100 °C
Couple de serrage max. du filetage de raccordement	130 Nm
Couple de serrage max. du purgeur de condensats	27 Nm
Poids du produit	3581 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord de purge du condensat	G3/8
Raccord pneumatique	G1
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'accumulateur	Acier inoxydable fortement allié