Collier de serrage
MKRS-16,5-B

Code article: 192289



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-30 °C...80 °C
Poids du produit	12 g
Mode de fixation	Fixation de profilé enfichable avec trou débouchant Au choix :
Note sur le matériau	Conforme à RoHS