

Lubrificateur LOE-D-MINI

Code article: 192575

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Mini
Série	D
Position de montage	vertical +/- 5°
Structure de construction	Pulvérisateur d'huile proportionnel standard
Volume max. de remplissage d'huile	45 cm ³
Protection de la cuve	Cage métallique de protection
Pression de service	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Débit minimum pour la fonction du lubrificateur	3 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gaz inertes
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	270 g
Mode de fixation	Avec accessoires
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de cuve	PC