

Connecteur femelle MSSD-EB-S-M14

Code article: 192745

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fréquence de raccordement	10
Mode de fixation	sur électrodistIBUTEUR avec vis centrale M2,5
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	17 g
Raccord électrique	4 pôles Connecteur femelle Forme C
Diamètre de câble	4 mm...6 mm
Section nominale du fil	0.25 mm²...0.5 mm²
Degré de protection	IP67 selon CEI 60529
Température ambiante	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau du boîtier	PA
Couleur du boîtier	noir