

Connecteur femelle MSSD-C-S-M16

Code article: 192748

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fréquence de raccordement	10
Mode de fixation	Sur électrodistributeur avec vis centrale M3
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	38 g
Raccord électrique	4 pôles Connecteur femelle Forme A
Diamètre de câble	5.5 mm...8 mm
Section nominale du fil	0.5 mm ² ...1 mm ²
Degré de protection	IP67 selon CEI 60529
Température ambiante	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau du boîtier	PA
Couleur du boîtier	noir