

# Élément de butée YSRWJ-8-14-A

Code article: 192966

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	8
Course	14 mm
Amortissement	Auto-ajusté Courbe caractéristique plate
Position de montage	Indifférente
Ajustement fin	0.03 mm
Détection de position	Pour capteur de proximité
Vitesse d'impact max.	3 m/s
Temps de rappel pour température ambiante	0.2 s
Temps de rappel à la température ambiante min.	1 s
Mode de fonctionnement	en poussée à simple effet
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Longueur d'amortissement	14 mm
Force d'impact max.	500 N
Energie max. absorbée par course	3 J
Energie max. absorbée par heure	21000 J
Energie résiduelle max.	0.02 J
Force de rappel	3.5 N
Poids du produit	110 g
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Laiton Nickelé
Matériau tige de piston	acier fortement allié