



Surpresseur DPA-63-16

Code article: 193392

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø du piston	63 mm
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Multiplicateurs de pression à double piston
Indicateur de pression	Préparé pour G1/8
Pression de sortie 2	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
Pression de service	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Plage de réglage de pression MPa	0.4 MPa...1.6 MPa
Plage de réglage de pression	4 bar...16 bar
Plage de réglage de pression psi	58 psi...232 psi
Pression d'alimentation 1	2 bar...10 bar
Pression d'entrée 1 MPa	0.2 MPa...1 MPa
Pression d'alimentation 1 psi	29 psi...145 psi
Note sur la plage de réglage de pression	A ressort de régulateur tendu au maximum, la pression de sortie maximale peut être dépassée de 40 %.
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	5 °C...60 °C
Température ambiante	5 °C...60 °C
Poids du produit	6000 g
Mode de fixation	Avec taraudage
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G3/8
Raccord pneumatique 3	G3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS