


Embase de montage VN-T3-BP-NRH

Code article: 193641

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Couple de serrage max.	0,5 Nm
Poids du produit	3,5 g
Mode de fixation	avec trou débouchant avec rail DIN
Matériau de plaque	Renforcé de POM
Matériau de vanne	POM