

Portique bidimensionnel EXCH-60-

Code article: 1939785

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	60
Position de montage	verticale horizontale
Structure de construction	Portique bidimensionnel
Pression de service	8 bar
Accélération maximale, horizontale	50 m/s ²
Accélération maximale, verticale	30 m/s ²
Vitesse maximale max., horizontale	5 m/s
Vitesse maximale, vertical	3 m/s
Répétabilité	±0,1 mm
Facteur de marche	100%
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux machines
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les machines
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 % sans condensation
Niveau de pression sonore	81 dB(A)
Degré de protection	IP40
Température ambiante	10 °C...50 °C
Charge nominale sous dynamique maximale	6 kg
Mode de fixation	avec kit de fixation avec kit d'ajustage avec écrous pour rainures
Note sur le matériau	Conforme à RoHS