

# Tube plastique PQ-PA-28X2,5X3000

Code article: 194594

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	28 mm
Ø intérieur	23 mm
Pression de service en fonction de la température	-0.95 bar...10 bar
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-25 °C...75 °C
Température ambiante	-25 °C...75 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0.204 kg/m
Couleur	Noir
Matériau du tuyau	PA