


Raccord cannelé traversée de cloison SCN-PK-2

Code article: 19528

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	1.5 mm
Pression de service sur la plage de température totale	-0.95 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Raccord pneumatique 1	pour tuyau de Ø extérieur de 3 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau de l'écrou	Acier, galvanisé