

Raccord union cannelé RTU-PK-2/3

Code article: 19542

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	1.5 mm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Raccord pneumatique 1	pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur de 3 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Laiton