

Chape à rotule CRSGS-M10X1,25

Code article: 195582

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Taille | M10x1,25 |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 3 - Effets de corrosion forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Aptitude à la production de batteries Li-ion | Les métaux contenant plus de 5 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Sont exclus le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines |
| Température ambiante | -40 °C...150 °C |
| Capacité de charge max. | 0.9 kN |
| Poids du produit | 87 g |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau de bague extérieure | acier fortement allié |
| Matériau du boîtier | Acier fortement allié |
| Matériau bague intérieure | acier fortement allié |
| Matériau de l'écrou | Acier fortement allié |