

# Connecteur femelle pour câble ASI-SD-FK180

Code article: 196089

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	avec trou débouchant
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	6.2 g
Raccord électrique	2 pôles Connecteur femelle droit
Plage de tension de service CC	75 V
Plage de tension de service CA	60 V
Intensité maximale admissible	3 A
Section de raccordement	1.5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP65
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-5 °C...50 °C
Température de stockage	-30 °C...85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PA
Matériau des contacts à fiche	Bronze