

Embase de montage VN-T6-BP-NRH

Code article: 196956

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Couple de serrage max.	0.8 Nm
Poids du produit	12.4 g
Mode de fixation	avec trou débouchant avec rail DIN
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de plaque	Renforcé de polyamide
Matériau de vanne	POM