

Séparateur de fluides CQA-28

Code article: 196984

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	20 mm
Position de montage	verticale
Taille de fût	1
Structure de construction	Principe Push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	-0.95 bar...7 bar
Pression de service en fonction de la température	-0.95 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	-25 °C...75 °C
Température ambiante	-25 °C...70 °C
Poids du produit	18 g
Raccord pneumatique 1	Union mâle CQ-28
Raccord pneumatique 2	Union mâle CQ-28
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Laiton