

## Bloc de raccordement MHP1-PR2-3

Code article: 197191

**FESTO**



### Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs | 2                                                                         |
| Pression de service                            | 0 bar...8 bar                                                             |
| Fluide de service                              | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC         | 1 - faibles effets de corrosion                                           |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B2-L                                                            |
| Température ambiante                           | -10 °C...60 °C                                                            |
| Type de fixation embase                        | Avec trou débouchant                                                      |
| Mode de fixation distributeur                  | Avec taraudage                                                            |
| Raccord pneumatique 1                          | M7                                                                        |
| Raccord pneumatique 3                          | M7                                                                        |
| Matériau d'embase                              | Alliage d'aluminium corroyé                                               |