


Bloc de raccordement MHP1-PR2-3-PI-PCB

Code article: 197242

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	2
Pression de service	0 bar...8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 °C...40 °C
Mode de fixation distributeur	Avec taraudage
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 3	M5
Matériau d'embase	Alliage d'aluminium corroyé