

Douille de soudure PCBC-A-100

Code article: 197262

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	Avec douille de soudure
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	5 g
Taille de fût	100
Raccord électrique	2 pôles
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-40 °C...115 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau du boîtier	PA