

Chape de pied CRLMC-40

Code article: 197321

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	40
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à présent également VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Position de montage	Indifférente
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C...80 °C
Poids du produit	144 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	À polissage électrique Acier fortement allié
Matériau du palier	Matière plastique