

Silencieux U-E-M5-S

N° de pièce: 197477
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Ne pas utiliser pour de nouveaux projets. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo Corée



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Pression de service venturi	0 ... 8 bar
Débit à l'atmosphère	300 l/min
Niveau de pression sonore	76 dB(A)
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	2,5 g
Raccord pneumatique	M5
Information matière garniture d'amortisseur	Bronze
Information matière embouts filetés	Laiton