

# Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-M5-QS-4-RS-D

Code article: 197577

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l'échappement
Raccord pneumatique 1	QS-4
Raccord pneumatique 2	M5
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	110 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	65 l/min...110 l/min
Pression de service	0.2 bar...10 bar
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Classification maritime	Voir certificat
Position de montage	Indifférente
Pression de service sur la plage de température totale	0.2 bar...10 bar
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	165 l/min
Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar	140 l/min...160 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de salle blanche	Classe 4 selon ISO 14644-1
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Couple de serrage nominal	0.8 Nm
Poids du produit	14 g
Matériau du tourillon vissé	Laiton
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de la bague de démontage	POM

<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeur</b>
Matériau vis de réglage	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du raccord orientable	Zinc moulé sous pression chromé