

Silencieux UO-M7

Code article: 197582

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Silencieux ouvert
Pression de service	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	2.5 g
Raccord pneumatique	M7
Matériau d'insert d'amortisseur	PE
Matériau du tourillon vissé	PE
Note sur le matériau	Conforme à RoHS