

# Tuyau plastique spiralé PUN-10X1,5-S-6-BL

Code article: 197598

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                  | Valeur                                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Longueur utile                                    | 6 m                                                               |
| Ø extérieur                                       | 10 mm                                                             |
| Longueur de bloc                                  | 0.91 m                                                            |
| Ø intérieur                                       | 7 mm                                                              |
| Diamètre d'enroulement                            | 80 mm                                                             |
| Nombre de spires                                  | 70                                                                |
| Pression de service en fonction de la température | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Certification                                     | TÜV                                                               |
| Certificat de l'organisme d'émission              | B 013277 0506 00                                                  |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                        |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Température ambiante                              | -35 °C...60 °C                                                    |
| Poids du produit                                  | 760 g                                                             |
| Raccord pneumatique                               | Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 10 mm                   |
| Couleur                                           | bleu                                                              |
| Dureté Shore                                      | D 52 +/-3                                                         |
| Matériau du tuyau                                 | TPE-U (PU)                                                        |