

Tuyau plastique spiralé PUN-4X0,75-S-1-SW

Code article: 197603

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Longueur utile | 1 m |
| Ø extérieur | 4 mm |
| Longueur de bloc | 0.284 m |
| Ø intérieur | 2.6 mm |
| Diamètre d'enroulement | 25 mm |
| Nombre de spires | 45 |
| Pression de service en fonction de la température | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Certification | TÜV |
| Certificat de l'organisme d'émission | B 013277 0506 00 |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -35 °C...60 °C |
| Poids du produit | 27 g |
| Raccord pneumatique | pour raccord enfichable de Ø extérieur de 4 mm pour raccord cannelé de Ø intérieur de 3 mm avec écrou-raccord Pour raccord cannelé de Ø intérieur de 3 mm |
| Couleur | Noir |
| Dureté Shore | D 52 +/-3 |
| Matériau du tuyau | TPE-U (PU) |