

Tuyau plastique spiralé PUN-8X1,25-S-1-SW

Code article: 197608

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur utile	1 m
Ø extérieur	8 mm
Longueur de bloc	0.304 m
Ø intérieur	5.7 mm
Diamètre d'enroulement	60 mm
Nombre de spires	12
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Certification	TÜV
Certificat de l'organisme d'émission	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-35 °C...60 °C
Poids du produit	65 g
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 8 mm Pour raccord cannelé de Ø intérieur de 6 mm avec écrou-raccord Pour Ø intérieur de raccord cannelé de 6 mm
Couleur	Noir
Dureté Shore	D 52 +/-3
Matériau du tuyau	TPE-U (PU)