

## Tuyau plastique spiralé PUN-8X1,25-S-2-SW

Code article: 197609

FESTO



### Fiche technique

| Caractéristiques                                  | Valeur                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur utile                                    | 2 m                                                                                                                                                             |
| Ø extérieur                                       | 8 mm                                                                                                                                                            |
| Longueur de bloc                                  | 0,424 m                                                                                                                                                         |
| Ø intérieur                                       | 5,7 mm                                                                                                                                                          |
| Diamètre d'enroulement                            | 60 mm                                                                                                                                                           |
| Nombre de spires                                  | 27                                                                                                                                                              |
| Pression de service en fonction de la température | -0,095 MPa...1 MPa<br>-0,95 bar...10 bar<br>-13,775 psi...145 psi                                                                                               |
| Certification                                     | TÜV                                                                                                                                                             |
| Certificat de l'organisme d'émission              | B 013277 0506 00                                                                                                                                                |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                      |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                  |
| Température ambiante                              | -35 °C...60 °C                                                                                                                                                  |
| Poids du produit                                  | 140 g                                                                                                                                                           |
| Raccord pneumatique                               | Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 8 mm<br>Pour raccord cannelé de Ø intérieur de 6 mm avec écrou-raccord<br>Pour Ø intérieur de raccord cannelé de 6 mm |
| Couleur                                           | Noir                                                                                                                                                            |
| Dureté Shore                                      | D 52 +/-3                                                                                                                                                       |
| Matériau du tuyau                                 | TPE-U (PU)                                                                                                                                                      |