

# Tuyau plastique spiralé DUO PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS

Code article: 197619

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                  | Valeur                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur utile                                    | 1.5 m                                                                                                                                                           |
| Ø extérieur                                       | 4 mm                                                                                                                                                            |
| Longueur de bloc                                  | 0.668 m                                                                                                                                                         |
| Ø intérieur                                       | 2.6 mm                                                                                                                                                          |
| Diamètre d'enroulement                            | 25 mm                                                                                                                                                           |
| Nombre de spires                                  | 70                                                                                                                                                              |
| Pression de service en fonction de la température | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                                                               |
| Certification                                     | TÜV                                                                                                                                                             |
| Certificat de l'organisme d'émission              | B 013277 0506 00                                                                                                                                                |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                      |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                  |
| Température ambiante                              | -35 °C...60 °C                                                                                                                                                  |
| Poids du produit                                  | 84 g                                                                                                                                                            |
| Raccord pneumatique                               | pour raccord enfichable de Ø extérieur de 4 mm<br>pour raccord cannelé de Ø intérieur de 3 mm avec écrou-raccord<br>Pour raccord cannelé de Ø intérieur de 3 mm |
| Couleur                                           | Bleu/noir                                                                                                                                                       |
| Dureté Shore                                      | D 52 +/-3                                                                                                                                                       |
| Matériau du tuyau                                 | TPE-U (PU)                                                                                                                                                      |