

# Tuyau plastique spiralé DUO PUN-6X1-S-2-DUO-BS

Code article: 197621

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur utile	2 m
Ø extérieur	6 mm
Longueur de bloc	0.836 m
Ø intérieur	4 mm
Diamètre d'enroulement	46 mm
Nombre de spires	52
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Certification	TÜV
Certificat de l'organisme d'émission	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-35 °C...60 °C
Poids du produit	230 g
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 6 mm pour raccord cannelé de Ø intérieur de 4 mm avec écrou-raccord pour raccord cannelé de Ø intérieur de 4 mm
Couleur	Bleu/noir
Dureté Shore	D 52 +/-3
Matériau du tuyau	TPE-U (PU)